

Garant**WNMG 060404, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávkce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 251952 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780270 |
| Třída artiklu | 21G |

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Hlavní způsob použití | P |
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 150 - 500 m/min |
| Hloubka řezu a_p | 0,3 - 2 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Lamač třísek | SS |
| Typ | HB7010-1 |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 |
| Počet výměn/řezání | 6 |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení