

**Garant****WNMG 060408, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Třída artiklu	21G

## Popis

WNMG 060408 HB7010-1 Druh: HB7010-1  
Lamač třísek: SS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 500 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Druh	HB7010-1
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 500 m/min

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 060408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení