

**Garant****WNMG 080404, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252068 HB7010-1
GTIN	4045197780331
Třída artiklu	21G

## Popis

WN.G 080404 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 440 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 440 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm

Typ	HB7010-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení