

**Garant****WNMG 080408, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252070 HB7010-1
GTIN	4045197780348
Třída artiklu	21G

## Popis

WN.G 080408 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 440 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 440 m/min
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Lamač třísek	SM
Typ	HB7010-1
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení