

Garant**WNMG 080408, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252208 HB7010-1
GTIN	4045197780362
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 375 m/min
Hlavní způsob použití	P
Typ	HB7010-1
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	SG
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení