

Garant**WNMG 080412, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080412 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 375 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Druh	HB7010-1
Lamač třísek	SG
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 375 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení