

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260050 HB7010-1
GTIN	4045197780386
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 060202 HB7010-1 Typ: HB7010-1
Lamač třísek: SS
Tolerance: MF
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7010-1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení