

Garant**CC.T 060204, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260052 HB7010-1
GTIN	4045197780393
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 060204 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SS
Tolerance: MF
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Druh	HB7010-1

Lamač třísek	SS
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení