

Garant**CC.T 09T302, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260056 HB7010-1
GTIN	4045197780409
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 09T302 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SS

Tolerance: MF

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SS
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P

Typ	HB7010-1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení