

**Garant****CCMT 120408, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260066 HB7010-1
GTIN	4045197780430
Třída artiklu	21G

## Popis

CCMT 120408 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SS

Tolerance: MF

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 500 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 500 m/min
Hlavní způsob použití	P

Druh	HB7010-1
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 120408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení