

**Garant****CC.T 060202, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260140 HB7010-1
GTIN	4045197780447
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Typ	HB7010-1
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 440 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení