

Garant**CC.T 120404, Typ: HB7010-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	260158 HB7010-1
GTIN	4045197780492
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120404 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SM
Druh	HB7010-1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 120404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení