

**Garant****CC.T 120408, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260160 HB7010-1
GTIN	4045197780508
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 120408 HB7010-1 Druh: HB7010-1  
Lamač třísek: SM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 440 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 440 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh	HB7010-1
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 120408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení