

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260353 HB7010-1
GTIN	4045197780522
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 070204 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7010-1
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm

Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení