

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260359 HB7010-1
GTIN	4045197780546
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T304 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Druh	HB7010-1
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení