

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260361 HB7010-1
GTIN	4045197780553
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T308 HB7010-1 Typ: HB7010-1

Lamač třísek: SS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Typ	HB7010-1
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení