

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260449 HB7010-1
GTIN	4045197780560
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7010-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení