

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260462 HB7010-1
GTIN	4045197780591
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T304 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Druh	HB7010-1
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	SM

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení