

Garant**SCMT 09T304, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304

Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení