

Garant**SC.T 09T304, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260762 HB7010-1
GTIN	4045197780638
Třída artiklu	21G

Popis

SC.T 09T304 HB7010-1 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Druh	HB7010-1
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Lamač třísek	SM

Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SCMT 09T304
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení