

**Garant****TCMT 110202, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260950 HB7010-1
GTIN	4045197780676
Třída artiklu	21G

**Popis**

TCMT 110202 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 500 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm
Druh	HB7010-1
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 500 m/min

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 110202
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení