

**Garant****TC.T 110202, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260980 HB7010-1
GTIN	4045197780706
Třída artiklu	21G

## Popis

TC.T 110202 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 440 m/min

## Technický popis

Lamač třísek	SM
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 440 m/min
Druh	HB7010-1
Rohový rádius	0,2 mm

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 110202
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení