

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260988 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780737 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

TCMT 16T308 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min**Technický popis**

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Druh | HB7010-1 |
| Hlavní způsob použití | P |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 120 - 440 m/min |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Rohový radius | 0,8 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Lamač třísek | SM |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | TCMT 16T308 |
| Počet výměn/řezání | 3 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |