

Garant**VBMT 110302, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Třída artiklu	21G

Technický popis

Typ	HB7010-1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110302

Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení