

**Garant****VBMT 160402, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	261150 HB7010-1
GTIN	4045197780768
Třída artiklu	21G

**Popis**

VBMT 160402 HB7010-1 Druh: HB7010-1  
Lamač třísek: SS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 500 m/min

**Technický popis**

Lamač třísek	SS
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 500 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,2 mm

Druh	HB7010-1
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBMT 160402
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení