

Garant**VB.T 160408, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261234 HB7010-1
GTIN	4045197780812
Třída artiklu	21G

Popis

VB.T 160408 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Druh	HB7010-1
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Rohový rádius	0,8 mm

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VBMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení