

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261372 HB7010-1
GTIN	4045197780843
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160404 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 500 m/min

Technický popis

Druh	HB7010-1
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení