

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7010-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261374 HB7010-1
GTIN	4045197780850
Třída artiklu	21G

## Popis

VC.T 160408 HB7010-1 Druh: HB7010-1  
Lamač třísek: SS  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 150 - 500 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P
Druh	HB7010-1
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	150 - 500 m/min

Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení