

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261458 HB7010-1
GTIN	4045197780874
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160404 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Druh	HB7010-1
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení