

Garant**VC.T 160408, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261459 HB7010-1
GTIN	4045197780881
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160408 HB7010-1 Druh: HB7010-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 440 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Hlavní způsob použití	P
Druh	HB7010-1

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení