

uvex**Polobotky černé/oranžové uvex 2, S3, Velikost bot EU: 38**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	092135 38
GTIN	4031101609508
Třída artiklu	04V

Popis

Provedení:

Lehké a flexibilní bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom. Šířka 11.

- **Materiál výstelky Distance Mesh.**
- **100 % nekovová ochranná špička uvex xenova®.**
- **Dvouvrstvá podešev PU s vložkami z TPU s těmi nejlepšími tlumícími vlastnostmi.**
- **Překrytí v oblasti nártu PU pro ochranu svrchního materiálu a pro výrazně delší životnost.**
- **Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.**
- **Vybavení ESD.**

Bezpečnostní obuv s hydrofobní lícovou hlazenou usní a rychlozavazovacími elastickými tkaničkami. S nekovovou vložkou proti proslápnutí.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit

Bezpečnost proti proslápnutí: Textil

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Technický popis

Barva	černá/oranžová
-------	----------------

Třída ochrany	S3
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál	Hovězí kůže
Materiál vnitřní podšívky	Distance Mesh
Materiál ochranné špičky prstů	Kompozit
Bezpečnost proti proslápnutí	Textil
Neprosakující a neabsorbující	ano
Velikost bot EU	38
Řada	uvex 2
Pohlaví	pánské
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní boty