

uvex**Polobotky černé/oranžové uvex 2, S3, Velikost bot EU: 48**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	092135 48
GTIN	4031101609607
Třída artiklu	04V

Popis

Provedení:

Lehké a flexibilní bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom. Šířka 11.

- **Materiál výstelky Distance Mesh.**
- **100 % nekovová ochranná špička uvex xenova®.**
- **Dvouvrstvá podešev PU s vložkami z TPU s těmi nejlepšími tlumícími vlastnostmi.**
- **Překrytí v oblasti nártu PU pro ochranu svrchního materiálu a pro výrazně delší životnost.**
- **Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.**
- **Vybavení ESD.**

Bezpečnostní obuv s hydrofobní lícovou hlazenou usní a rychlozavazovacími elastickými tkaničkami. S nekovovou vložkou proti proslápnutí.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit

Bezpečnost proti proslápnutí: Textil

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Technický popis

Materiál ochranné špičky prstů	Kompozit
--------------------------------	----------

Svrchní materiál	Hovězí kůže
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Bezpečnost proti proslápnutí	Textil
Barva	černá/oranžová
Neprosakující a neabsorbující	ano
Třída ochrany	S3
Velikost bot EU	48
Materiál vnitřní podšívky	Distance Mesh
Řada	uvex 2
Pohlaví	pánské
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní boty