

Garant**Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 10/2mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273751 10/2 |
| GTIN | 4045197780904 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Technický popis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Funkční šířka L_4 | 10 mm |
| Šířka zápichu w | 2 mm |
| Hloubka zápichu t_{\max} | 6 mm |
| Délka hlavy L_1 | 26 mm |
| Šroub | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Celková délka L | 120 mm |
| Šířka stopky b | 10 mm |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Možnost axiálního upichování | ano |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 4

279815 4

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500