


**Garant****Držák upichovací planžety eco typ 1, Provedení: LR****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 319140 LR     |
| GTIN           | 4045197781079 |
| Třída artiklu  | 31V           |

**Popis****Provedení:**

Štíhlá konstrukce ve 4 provedeních a možnost montáže s otočením o 180° při normálním použití a použití nad hlavou. Optimální kombinace nástrojů pro upichování a zapichování mezi nebo poblíž hlavního a protilehlého vřetena při minimálním vyložení konstrukčního dílu.

**Použití:**

Pro použití na hvězdicových revolverech a ve frézovacích vřetenech soustružnických frézovacích center.

Ke vsazení upichovacích planžet eco č. 273864 – 273866, č. 273562 a 273564.

**Upozornění:**

Postranní přívod chladicího média pro upichovací planžetu eco.

Provedení RR a LR pro použití upichovacího hrotu č. 273864. Provedení RL a LL pro upichovací hrot č. 273865. Provedení RR a LL pro upichovací hrot č. 273866.

Vhodné upínky č. 279840 2 a vhodné šrouby č. 279815 14. Viz seznam náhradních dílů.

Lamely č. 273562 a 273564 je možné nasadit pouze na držáky RR a LL.

**Technický popis**

|             |        |
|-------------|--------|
| Rádus $R_1$ | 117 mm |
|-------------|--------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Rádus R <sub>2</sub> | 50 mm            |
| Šířka B              | 67 mm            |
| Výška H <sub>1</sub> | 14,5 mm          |
| Provedení            | LR               |
| Výška H <sub>2</sub> | 65 mm            |
| Druh produktu        | Upichovací držák |