


Garant**Držák upichovací planžety eco Varioline Typ 1, Provedení: LR****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319145 LR
GTIN	4045197781154
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Štíhlá konstrukce ve 4 provedeních a možnost montáže s otočením o 180° při normálním použití a použití nad hlavou. Optimální kombinace nástrojů pro upichování a zapichování mezi nebo poblíž hlavního a protilehlého vřetena při minimálním vyložení konstrukčního dílu.

Použití:

Pro použití na hvězdicových revolverech a ve frézovacích vřetenech soustružnických frézovacích center.

Ke vsazení upichovacích planžet eco č. 273864 – 273866, č. 273562 a 273564.

Upozornění:

Postranní přívod chladicího média pro upichovací planžetu eco.

Provedení RR a LR pro použití upichovacího hrotu 273864. Provedení RL a LL pro upichovací hrot 273865. Provedení RR a LL pro upichovací hrot 273866.

Vhodné upínky č. 279841 2 a vhodné šrouby č. 279815 14. Viz seznam náhradních dílů.

Šířka B: 65 mm

Výška H₁: 14,5 mm

Výška H₂: 61 mm

Rádus R₁: 95 mm

Technický popis

Rádus R_1	95 mm
Výška H_1	14,5 mm
Provedení	LR
Šířka B	65 mm
Výška H_2	61 mm
Druh produktu	Upichovací držák