

**Rychloběžné vřeteno typ 625 kompaktní, SK 40, Počet otáček: 40000min-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	358805 40000
GTIN	2050001870322
Třída artiklu	33I

**Popis****Provedení:**

Vzduchem poháněné rychloběžné vřeteno, podle provedení s konstantně vysokými otáčkami i při zatížení, 25 000 – 65 000 ot/min. Výkon až 1 kW.

**Výhoda:**

- **Vyšší rychlost obrábění u menších nástrojů.**
- **Šetrné ke stroji - otáčky vytváří rychloběžné vřeteno - vřeteno stroje stojí.**
- **Trvalá náhrada pomocí integrovaného chlazení vzduchem. Žádné prostoje.**
- **Delší životnost nástroje.**
- **Velmi dobrá kvalita povrchu nástroje - je potřeba méně oprav.**

**Použití:**

Zvýšení řezných rychlostí a rychlostí posuvu díky rychloběžným vřetenům. Použití především u nástrojů s malým průměrem (6 mm).

**Rozsah dodávky:**

Rychloběžné vřeteno, upínací kleština, upínací matice, klíč, záslepka, vzduchový filtr, přípojná hadice.

**Zvláštní příslušenství:**

Nástavec na výměnu nástrojů pro automatickou výměnu nástrojů. Nutný pouze u **externího** přívodu vzduchu - na poptávku.

**Upozornění:**

Používejte suchý, čistý stlačený vzduch, cca 6,2 barů.

Další vřetena na poptávku: veškerá běžná provedení stopek, různé výkonnostní třídy a otáčky.

**Technický popis**

Vnější Ø D	57,15 mm
------------	----------

Počet otáček	40000 min <sup>-1</sup>
Celková délka L	22 mm
Délka vyložení A	163 mm
Typ	625
Strategie obrábění	HSC
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	JIS B6339
Druh produktu	Rychloběžné vřeteno