



## Rychloběžné vřeteno těžká, SK 40, Počet otáček: 25000 ot. / min



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	358825 25000
GTIN	2050001870889
Třída artiklu	33I

### Popis

#### Provedení:

Vzduchem poháněné rychloběžné vřeteno, podle provedení s konstantně vysokými otáčkami i při zatížení, 25 000 – 65 000 ot/min. Výkon až 1 kW.

#### Výhoda:

- **Vyšší rychlost obrábění u menších nástrojů.**
- **Šetrné ke stroji - otáčky vytváří rychloběžné vřeteno - vřeteno stroje stojí.**
- **Trvalá náhrada pomocí integrovaného chlazení vzduchem. Žádné prostoje.**
- **Delší životnost nástroje.**
- **Velmi dobrá kvalita povrchu nástroje - je potřeba méně oprav.**

#### Použití:

Zvýšení řezných rychlostí a rychlostí posuvu díky rychloběžným vřetenům. Použití především u nástrojů s malým průměrem (6 mm).

#### Rozsah dodávky:

Rychloběžné vřeteno, upínací kleština, upínací matice, klíč, záslepka, vzduchový filtr, přípojná hadice.

#### Zvláštní příslušenství:

Nástavec na výměnu nástrojů pro automatickou výměnu nástrojů. Nutný pouze u **externího** přívodu vzduchu - na poptávku.

#### Upozornění:

Používejte suchý, čistý stlačený vzduch, cca 6,2 barů.

Další vřetena na poptávku: veškerá běžná provedení stopek, různé výkonnostní třídy a otáčky.

Norma pro upínání: JIS B6339

Typ: 650

Vnější Ø D: 81,79 mm

Celková délka L: 22 mm

Délka vyložení A: 180 mm

## Technický popis

Celková délka L	22 mm
Vnější Ø D	81,79 mm
Počet otáček	25000 min <sup>-1</sup>
Délka vyložení A	180 mm
Typ	650
Strategie obrábění	HSC
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	JIS B6339
Druh produktu	Rychloběžné vřeteno