

**Kotníkové boty šedé/modré VX 769 Bau Perbunan, S3 XB, Velikost bot EU: 41****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	092802 41
GTIN	4044348485279
Třída artiklu	09C

**Popis****Provedení:**

Bezpečnostní obuv ze zvláčněné hladké kůže s širokou nasazovací plochou a **vysokou odolností vůči působení tepla** do cca 220 °C.

- **Uzavírající jazyk.**
- **Celoplošná vložka Komfort ERGO-COOL s větrací strukturou pro optimální klima.**
- **Podrážka Perbunan VX.**
- **Velmi dobrá odolnost vůči oděru a uklouznutí.**
- **Vysoká odolnost vůči proříznutí a mechanickému namáhání.**

Šněrovací kotníkové boty VX 769 Bau Perbunan se svrchním materiálem ze zvláčněné hladké kůže, kombinované s měkkou nubukovou kůží.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Bezpečnostní odrazky.**
- **Podešev Perbunan VX, šedomodrá.**
- **Zesílená ochrana špice.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Komfortní vložka ERGO-COOL®.**

**Norma:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

**Upozornění:**

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 38 – 48.

Třída ochrany: S2

Materiál ochranné špičky prstů: Hliník

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky): Nad 200°C °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

## Technický popis

Protiskluzová	ano
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky)	Nad 200 °C °C
Barva	černá
Velikost bot EU	41
Třída ochrany	S2
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
s reflexním materiálem (dobře viditelným)	ano
Svrchní materiál	Hladká kůže
Materiál podrážky	Perbunan VX
Odolné proti proříznutí	ano
Materiál ochranné špičky prstů	Hliník
Série	VX 700
Pohlaví	pánské
Druh produktu	Bezpečnostní holínky