



STEITZ SECURA

Svářečské kotníkové boty, antracit VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, Velikost bot EU: 39



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	092812 39
GTIN	4044348460528
Třída artiklu	09C

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty z hebké hladké usně s širokou nášlapnou plochou podešve a **vysokou odolností vůči působení tepla** do cca 220 °C.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Celoplošná komfortní vložka do bot ERGO-COOL s větrací strukturou pro optimální klimatické pohodlí.**
- **Podrážka Perbunan VX.**
- **Velmi dobrá odolnost proti oděru a uklouznutí.**
- **Vysoká odolnost proti řezu a mechanická zatížitelnost.**

Slévačské a svářečské kotníkové boty VX 7380 Perbunan pro extrémní podmínky. Žlábkový systém pro odtok horkých kapalin.

- **Uzavřený jazyk.**
- **Podešev Perbunan VX ESD, antracitová.**
- **Tlumení paty SECURA VARIO®.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Komfortní vložka ERGO-COOL®.**
- **Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).**

Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Upozornění:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 38 – 48.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Třída ochrany: S2

Materiál ochranné špičky prstů: hliník

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky): Nad 200 °C °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Technický popis

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teple (bod tavení podrážky)	Nad 200 °C °C
Materiál podrážky	Perbunan VX
Velikost bot EU	39
Třída ochrany	S2
Barva	černá
Protiskluzová	ano
Materiál vnitřní podšívky	Pravá kůže
Svrchní materiál	Hladká kůže
Norma	Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Materiál ochranné špičky prstů	hliník
Odolné proti proříznutí	ano
Série	VX 7000
Vlastnost	Tlumení Vario®
Pohlaví	pánské
Elektrická izolace	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostní holínky

