

**Otočný šroub s obtlíkovým okem SEB, Závit Ø: M10****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 086467 M10 |
| GTIN | 2050001857507 |
| Třída artiklu | 08Y |

Popis**Provedení:**

Vysoce pevné, o 360° otočné šrouby s okem, červeně lakované.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Nosnost WLL SF 5:1: 0,5 t

Nosnost WLL SF 4:1: 0,7 t

Délka závitu L: 17 mm

Vzdálenost otvoru x: 20 mm

Vnitřní Ø A kroužku: 30 mm

Vnější Ø B kroužku: 34 mm

Technický popis

| | |
|----------------------|--------|
| Vnitřní Ø A kroužku | 30 mm |
| Provedení | Otočné |
| Ø C nákrážku uložení | 60 mm |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Rozměr D | 57 mm |
| Nosnost | 0,6 t |
| Vnější Ø B kroužku | 34 mm |
| Vzdálenost otvoru x | 20 mm |
| Vnitřní šestihran S otvoru klíče | 6 mm |
| Nosnost WLL SF 5:1 | 0,5 t |
| Nosnost WLL SF 4:1 | 0,7 t |
| Délka závitu L | 17 mm |
| Druh produktu | Šroub s okem |