

**Otočný šroub s obtlíkovým okem SEB, Závit Ø: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086467 M12
GTIN	2050001858153
Třída artiklu	08Y

**Popis****Provedení:**

Vysoce pevné, o 360° otočné šrouby s okem, červeně lakované.

**Upozornění:**

**SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.**

**SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.**

Nosnost WLL SF 5:1: 0,8 t

Nosnost WLL SF 4:1: 0,9 t

Délka závitu L: 21 mm

Vzdálenost otvoru x: 20 mm

Vnitřní Ø A kroužku: 30 mm

Vnější Ø B kroužku: 34 mm

**Technický popis**

Vnitřní Ø A kroužku	30 mm
Rozměr D	57 mm
Provedení	Otočné

Vnější Ø B kroužku	34 mm
Nosnost	1 t
Ø C nákrůžku uložení	60 mm
Vzdálenost otvoru x	20 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	6 mm
Nosnost WLL SF 5:1	0,8 t
Nosnost WLL SF 4:1	0,9 t
Délka závitu L	21 mm
Druh produktu	Šroub s okem