

**Otočný šroub s obtlíkovým okem SEB, Závit Ø: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086467 M16
GTIN	2050001857637
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysoce pevné, o 360° otočné šrouby s okem, červeně lakované.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Nosnost WLL SF 5:1: 1,4 t

Nosnost WLL SF 4:1: 1,8 t

Délka závitu L: 27 mm

Vzdálenost otvoru x: 35 mm

Vnitřní Ø A kroužku: 38 mm

Vnější Ø B kroužku: 45 mm

Technický popis

Ø C nákrážku uložení	88 mm
Vnitřní Ø A kroužku	38 mm
Rozměr D	80 mm

Provedení	Otočné
Nosnost	1,6 t
Vnější Ø B kroužku	45 mm
Vzdálenost otvoru x	35 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	8 mm
Nosnost WLL SF 5:1	1,4 t
Nosnost WLL SF 4:1	1,8 t
Délka závitu L	27 mm
Druh produktu	Šroub s okem