

**Otočný šroub s obtlíkovým okem SEB, Závit Ø: M24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086467 M24
GTIN	2050001857897
Třída artiklu	08Y

**Popis****Provedení:**

Vysoce pevné, o 360° otočné šrouby s okem, červeně lakované.

**Upozornění:**

**SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.**

**SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.**

Nosnost WLL SF 5:1: 3,2 t

Nosnost WLL SF 4:1: 3,8 t

Délka závitu L: 36 mm

Vzdálenost otvoru x: 35 mm

Vnitřní Ø A kroužku: 38 mm

Vnější Ø B kroužku: 45 mm

**Technický popis**

Vnější Ø B kroužku	45 mm
Nosnost	4 t
Provedení	Otočné

Ø C nákrůžku uložení	88 mm
Rozměr D	80 mm
Vnitřní Ø A kroužku	38 mm
Vzdálenost otvoru x	35 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	14 mm
Nosnost WLL SF 4:1	3,8 t
Nosnost WLL SF 5:1	3,2 t
Délka závitu L	36 mm
Druh produktu	Šroub s okem