

**Otočný šroub s obtlíkovým okem SEB, Závit Ø: M30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086467 M30
GTIN	2050001858412
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysoce pevné, o 360° otočné šrouby s okem, červeně lakované.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Nosnost WLL SF 5:1: 5,5 t

Nosnost WLL SF 4:1: 6,3 t

Délka závitu L: 45 mm

Vzdálenost otvoru x: 50 mm

Vnitřní Ø A kroužku: 58 mm

Vnější Ø B kroužku: 70 mm

Technický popis

Ø C nákrůžku uložení	115 mm
Provedení	Otočné
Rozměr D	106 mm

Vnější Ø B kroužku	70 mm
Nosnost	6,3 t
Vnitřní Ø A kroužku	58 mm
Vzdálenost otvoru x	50 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	14 mm
Nosnost WLL SF 5:1	5,5 t
Nosnost WLL SF 4:1	6,3 t
Délka závitu L	45 mm
Druh produktu	Šroub s okem