

**Tkaninový brusný kotouč se suchým zipem (CER), Ø 115 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 567510 80     |
| GTIN           | 4018875466704 |
| Třída artiklu  | 56V           |

**Popis****Provedení:**

**Zadní strana kotouče je kaširovaná smyčkovým velurem** a ve spojení s **talířem se suchým zipem**, např. č. **567760 samodržící**. Pro rychlou výměnu kotouče.

Brusné kotouče se suchým zipem XK870K s robustní **polyesterovou tkaninou**. **Samoostřící keramické zrno** s aktivní dodatečnou brusnou vrstvou (**TOP Size**) zajišťuje agresivní a chladný brus.

**Použití:**

Na **úhlových bruskách** nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost **40 m/s**.

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro nesnadno obrobitelné materiály, jako jsou **ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, titan**.

**Upozornění:**

Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902 – 566950. Malý brusný systém Ø 50 mm a Ø 75 mm viz č. 554005 a dále.

**Technický popis**

|          |    |
|----------|----|
| Zrnitost | 80 |
|----------|----|

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Ø kotouče                   | 115 mm                        |
| Brusivo                     | Keramické zrno (CER)          |
| Zkratka brusiva             | Keramické                     |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 %                       |
| Atribut názvu produktu      | Ø 115 mm                      |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s                        |
| Druh produktu               | Brusný kotouč se suchým zipem |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | vhodný          |                |         |
| INOX             | vhodný          |                |         |
| Ti               | vhodný          |                |         |
| GG(G)            | vhodný          |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | omezené použití |                |         |
| Laky             | omezené použití |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |

## Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Lešticí talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 115 mm | 567762 115 |
| Brusný talíř se suchým zipem, M14 Vnější Ø 115 mm  | 567760 115 |