

 steinel**Horkovzdušná pistole, Typ: 351403****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078321 351403
GTIN	4007841351403
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Elektronicky regulovaná **horkovzdušná pistole** HG 2120 E, možnost nastavení množství vzduchu v rozsahu 150 – 500 l/min pomocí 3 stupňů.

Plynule nastavitelná teplota v rozsahu 80 – 630 °C

Použití:

Ke svařování a novému tvarování plastů, ke smršťování, odstraňování barvy, pájení, sušení, tavení.

Technický popis

Objemový proud vzduchu stupeň 3	500 l/min
Příkon	2200 W
Objemový proud vzduchu stupeň 1	150 l/min
Teplota vzduchu	80 - 630 °C
Objemový proud vzduchu stupeň 2	300 l/min
Označení výrobce	HG 2120E

Hmotnost	850 g
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Heissluftbläser

Příslušenství

Skener teploty HL Scan Typ 014919	078326 014919
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Sada příslušenství k horkovzdušné pistoli 12dílná Typ 075569	078329 075569
Skener teploty HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690