



Ráčna přepínatelná, 1/4 palce, Typ:



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	632060
GTIN	4000896038558
Třída artiklu	630

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.
Upínací 4-hran: 1/4 palec
Celková délka: 115 mm
Počet břitů: 20

Technický popis

Upínací 4-hran	1/4 palec
Celková délka	115 mm
Počet břitů	20
Pracovní úhel	18 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
s kloubovou hlavou	ne
s výkyvnou hlavou	ne

s vyhazovačem	ne
s funkcí kladiva	ne
s funkcí QuickRelease	ne
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti	ne
Otočná rukojeť	ne
Upínací otvor na konci rukojeti	ne