

**Ráčna přepínatelná, 1/4 palce, zalomená v úhlu 15°****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	632065
GTIN	4000896195718
Třída artiklu	630

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Robustní celooceľová ráčna s krátkým, štíhlým tvarem. Zejména vhodná k použití v zúžených pracovních místech. S ergonomickou opěrou prstů na konci rukojeti. Zalomená v úhlu 15°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Počet břitů: 20

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Celková délka	89 mm
Počet břitů	20
Pracovní úhel	18 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
s kloubovou hlavou	ne
s výkyvnou hlavou	ne

s funkcí kladiva	ne
s funkcí QuickRelease	ne
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti	ne
Otočná rukojeť	ne
Druh produktu	Ráčna

Příslušenství

	863S/7
	863P/7N
	863P/6