

**Ráčna přepínatelná, 3/8 palce, Typ:****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	635060
GTIN	4000896042203
Třída artiklu	630

Popis**Provedení:**

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4-hran: 3/8 palec

Celková délka: 200 mm

Počet břitů: 30

Technický popis

Upínací 4-hran	3/8 palec
Celková délka	200 mm
Počet břitů	30