

**Ráčna přepínatelná, 1/2 palce, Typ:****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	640160
GTIN	4000896046317
Třída artiklu	630

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.
Upínací 4-hran: 1/2 palec
Celková délka: 275 mm
Počet břitů: 32

Technický popis

Upínací 4-hran	1/2 palec
Celková délka	275 mm
Počet břitů	32